

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X40



Artikelnummer	01200.060.040
Merk	-
UBB	950351141722
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024909
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

Technische tekening

