

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X110



Artikelnummer	01200.060.110
Merk	-
UBB	950351142894
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025036
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	110
P	1
s	10

Technische tekening

