

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X120



Artikelnummer	01200.060.120
Merk	-
UBB	950351142977
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025043
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	120
P	1
s	10

Technische tekening

