

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M7X60



Artikelnummer	01200.070.060
Merk	-
UBB	950351143546
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025173
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	26
b (min.): $L \leq 125$ mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	60
P	1
s	11

Technische tekening

