

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X35



Artikelnummer	01200.080.035
Merk	-
UBB	950351143884
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025203
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	35
P	1.25
s	13

Technische tekening

