

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X55



Artikelnummer	01200.080.055
Merk	-
UBB	950351144205
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025241
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	55
P	1.25
s	13

Technische tekening

