

## Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X65



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01200.080.065                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351144460                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492025265                 |
| PKG. van 200  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M8                      |
| Lengte               | 65 mm                   |
| Klasse               | 8.8                     |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                 |
| Kopsoort             | Zeskantkop              |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Draadrichting        | Rechts                  |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |

### Technische specificatie

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 28   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 22   |
| d-D                                | M8   |
| k                                  | 5.3  |
| L (mm)                             | 65   |
| P                                  | 1.25 |
| s                                  | 13   |

### Technische tekening

