FABORY

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X130

Artikelnummer	01200.080.130
Merk	-
UBB	950351145293
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025371
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	130
P	1.25
s	13

Technische tekening