

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X40/S=17



Artikelnummer	01200.100.040
Merk	-
UBB	950351145863
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025432
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	17

Technische tekening

