FABORY



# Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X60

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01200.100.061 |
| Merk | - |
| UBB | 952351613122 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492025524 |
| PKG. van 100 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M10 |
| Lengte | 60 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 32 |
| b (min.): L200mm | 45 |
| b (min.): L≤125mm | 26 |
| d-D | M10 |
| k | 6.4 |
| L (mm) | 60 |
| P | 1.5 |
| s | 16 |

## Technische tekening

