FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X75

Artikelnummer	01200.100.076
Merk	-
UBB	952351613460
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025586
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	75
P	1.5
s	16

Technische tekening

