FABORY



Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X90/S=17

Artikelnummer	01200.100.090
Merk	-
UBB	950351146853
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025630
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	90
P	1.5
s	17

Technische tekening

