FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X110

Artikelnummer	01200.100.111
Merk	-
UBB	952351613957
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025692
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	110
P	1.5
s	16

Technische tekening

