FABORY



Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X155/S=17

Artikelnummer	01200.100.155
Merk	-
UBB	955351307850
UNSPSC	31161620
EAN	8715493563926
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	155 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	155
P	1.5
s	17

Technische tekening

