FABORY



Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X170/S=17

Artikelnummer	01200.100.170
Merk	-
UBB	952351327277
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025777
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	170 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	170
P	1.5
s	17

Technische tekening

