



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X60

Artikelnummer	01200.120.061
Merk	-
UBB	952351614450
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025906
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	60
P	1.75
s	18

Technische tekening

