

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X65/S=19



Artikelnummer	01200.120.065
Merk	-
UBB	950351148347
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025913
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	65
P	1.75
s	19

Technische tekening

