FABORY



Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X75/S=19

Artikelnummer	01200.120.075
Merk	-
UBB	950351148594
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025951
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	75
P	1.75
s	19

Technische tekening

