FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X110

Artikelnummer	01200.120.111
Merk	-
UBB	952351615101
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026057
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	110
P	1.75
s	18

Technische tekening

