FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X120

Artikelnummer	01200.120.121
Merk	-
UBB	952351615283
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026071
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	120
P	1.75
s	18

Technische tekening

