

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X150/S=19



Artikelnummer	01200.120.150
Merk	-
UBB	950351149337
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026101
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	150
P	1.75
s	19

Technische tekening

