

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X190/S=19



Artikelnummer	01200.120.190
Merk	-
UBB	950351915927
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026132
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	190 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	190
P	1.75
s	19

Technische tekening

