FABORY



Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X220/S=19

Artikelnummer	01200.120.220
Merk	-
UBB	950351149741
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026156
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	220 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	220
P	1.75
s	19

Technische tekening

