

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X65/S=22



Artikelnummer 01200.140.065

Merk -

UBB 950351150541

UNSPSC 31161620

EAN 8715492026279

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	65
P	2
s	22

Technische tekening

