

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X90/S=22



Artikelnummer	01200.140.090
Merk	-
UBB	950351150962
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026361
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L \geq 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	90
P	2
s	22

Technische tekening

