

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X100



Artikelnummer	01200.140.101
Merk	-
UBB	952351616190
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026392
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	100
P	2
s	21

Technische tekening

