FABORY



Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X150/S=22

Artikelnummer	01200.140.150
Merk	-
UBB	950351151531
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026460
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	150
P	2
s	22

Technische tekening

