



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X85

Artikelnummer	01200.160.085
Merk	-
UBB	952351327350
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026613
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	85 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	85
P	2
s	24

Technische tekening

