

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X90



Artikelnummer	01200.160.090
Merk	-
UBB	950351152869
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026620
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	90
P	2
s	24

Technische tekening

