FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X160

Artikelnummer	01200.160.160
Merk	-
UBB	950351153511
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026705
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	160
P	2
s	24

Technische tekening

