FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X170

Artikelnummer	01200.160.170
Merk	-
UBB	950351916750
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026712
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	170 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	170
P	2
s	24

Technische tekening

