

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X220



Artikelnummer 01200.160.220

Merk -

UBB 950351153859

UNSPSC 31161620

EAN 8715492026767

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	220 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	220
P	2
s	24

Technische tekening

