FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X230

Artikelnummer	01200.160.230
Merk	-
UBB	500572585148
UNSPSC	31161620
EAN	8715494314428
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	230 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	230
P	2
s	24

Technische tekening

