

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X280



Artikelnummer	01200.160.280
Merk	-
UBB	950351154196
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026828
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	280 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	280
P	2
s	24

Technische tekening

