FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X340

Artikelnummer	01200.160.340
Merk	-
UBB	954351333685
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026866
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	340 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	340
P	2
s	24

Technische tekening

