

## Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X75



Artikelnummer 01200.180.075

Merk -

UBB 951351617687

UNSPSC 31161620

EAN 8715492026941

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M18                     |
| Lengte               | 75 mm                   |
| Klasse               | 8.8                     |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                 |
| Kopsoort             | Zeskantkop              |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Draadrichting        | Rechts                  |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |

### Technische specificatie

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 48   |
| b (min.): $L \geq 200$ mm          | 61   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 42   |
| d-D                                | M18  |
| k                                  | 11.5 |
| L (mm)                             | 75   |
| P                                  | 2.5  |
| s                                  | 27   |

### Technische tekening

