

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X140



Artikelnummer	01200.180.140
Merk	-
UBB	950351155342
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027016
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L \geq 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	140
P	2.5
s	27

Technische tekening

