

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X200



Artikelnummer	01200.180.200
Merk	-
UBB	950351155755
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027078
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L > 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	200
P	2.5
s	27

Technische tekening

