



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X70

Artikelnummer	01200.200.070
Merk	-
UBB	950351155912
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027122
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	2.5
s	30

Technische tekening

