

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X280



Artikelnummer	01200.200.280
Merk	-
UBB	950351157652
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027351
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	280 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	280
P	2.5
s	30

Technische tekening

