

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M22X70/S=32



Artikelnummer	01200.220.070
Merk	-
UBB	950351157991
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027412
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	56
b (min.): $L > 200$ mm	69
b (min.): $L \leq 125$ mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	70
P	2.5
s	32

Technische tekening

