FABORY



Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M22X75/S=32

Artikelnummer	01200.220.075
Merk	-
UBB	500621730059
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503594
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	75
P	2.5
s	32

Technische tekening

