

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X140



Artikelnummer	01200.240.140
Merk	-
UBB	950351159898
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027658
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	140
P	3
s	36

Technische tekening

