FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X160

Artikelnummer	01200.240.160
Merk	-
UBB	950351905373
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027672
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	160
P	3
s	36

Technische tekening

