

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X190



Artikelnummer	01200.240.190
Merk	-
UBB	500621730398
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503624
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	190 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	190
P	3
s	36

Technische tekening

