

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X320



Artikelnummer 01200.240.320

Merk -

UBB 950351160862

UNSPSC 31161620

EAN 8715492027757

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	320 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	320
P	3
s	36

Technische tekening

