

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X360



Artikelnummer	01200.240.360
Merk	-
UBB	950351161027
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027788
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	360 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L \geq 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	360
P	3
s	36

Technische tekening

