

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M27X100



Artikelnummer	01200.270.100
Merk	-
UBB	950351161514
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027856
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	100
P	3
s	41

Technische tekening

