FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M27X140

Artikelnummer	01200.270.140
Merk	-
UBB	950351161852
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027894
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	140
P	3
s	41

Technische tekening

