

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M27X150



Artikelnummer	01200.270.150
Merk	-
UBB	500621730620
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503655
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	150
P	3
s	41

Technische tekening

